



4čelistové sklíčidlo litina válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 100 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312000 100
GTIN	4019208027838
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Litina

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 20 mm

Výška bez čelistí H₁: 50 mm

Výška s čelistmi H₂: 68 mm

Středicí Ø B: 70 mm
 Středicí hloubka C: 3 mm
 4hran pro klíč K: 8 mm

Technický popis

Hmotnost	2,9 kg
4hran pro klíč K	8 mm
Výška bez čelistí H ₁	50 mm
Max. počet otáček	4500 min ⁻¹
Středicí Ø B	70 mm
Průchod E	20 mm
Výška s čelistmi H ₂	68 mm
Vnější Ø A	100 mm
Středicí hloubka C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm	314700 100
Sada nastavbových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm	314500 100
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 100 mm	314100 100
Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 100	315000 100