



## 4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 200 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	312500 200
GTIN	4019208026008
Třída artiklu	36R

### Popis

#### Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiál:

Ocel

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přídatné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

#### Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 55 mm

Výška bez čelistí H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Výška s čelistmi H<sub>2</sub>: 106 mm  
 Středící Ø B: 160 mm  
 Středící hloubka C: 4 mm  
 4hran pro klíč K: 11 mm

## Technický popis

4hran pro klíč K	11 mm
Středící Ø B	160 mm
Max. počet otáček	4000 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	73,5 mm
Vnější Ø A	200 mm
Průchod E	55 mm
Hmotnost	14,6 kg
Středící hloubka C	4 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	106 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm	314100 200
Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314630 200
Sada nastavbových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314500 200
Sada nastavbových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314430 200

Sada základních čelistí 4-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm

314030 200

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm

314700 200

Čelisti pro vnější upínání 4-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200

315100 200