



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 250 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312500 250
GTIN	4019208026428
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 76 mm

Výška bez čelistí H₁: 82 mm

Výška s čelistmi H₂: 122 mm
 Středicí Ø B: 200 mm
 Středicí hloubka C: 5 mm
 4hran pro klíč K: 12 mm

Technický popis

Středicí Ø B	200 mm
Hmotnost	25,7 kg
Výška bez čelistí H ₁	82 mm
Vnější Ø A	250 mm
Max. počet otáček	3000 min ⁻¹
Středicí hloubka C	5 mm
4hran pro klíč K	12 mm
Výška s čelistmi H ₂	122 mm
Průchod E	76 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada nastavbových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314430 250
Sada základních čelistí 4-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314030 250
Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314630 250
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314100 250

Čelisti pro vnější upínání 4-dílná sada, tvrdé Pro typ
sklíčidla 250

315100 250

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250
mm

314700 250