


3M**Výstražná značkovácí páska PVC, Barva: WR****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083637 WR |
| GTIN | 2050001712349 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odkládání materiálu, a také pro označení rohů a hran.

Ideálně vhodná v oblastech s nízkým zatížením ze strany vysokozdvizných vozíků. **3M™ 767i** má červeno-bílé pruhy.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------|------|
| Označení výrobce | 767i |
| Délka | 33 m |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Šířka | 50 mm |
| Barva | bílá červená |
| Tloušťka | 0,125 mm |
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Zvláštní znaky | přiléhavý |
| Zvláštní znaky | Jednoduché odstranění |
| Roztažnost | 180 % |
| Lepicí hmota | přírodní kaučuk |
| Skladovací teplota | 20 - 23 °C |
| Liner k dispozici | ne |
| Materiál nosiče | PVC-fólie |
| Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc |
| Odolávající teplotě do | 29 °C |
| Pevnost v tahu | 2,28 N/mm |
| Přilnavost z oceli | 0,21 N/mm |
| Použití | Označování |
| Použití | Označení |
| Sklad, vlhkost | 50 - 60 % |
| Druh produktu | Lepicí páska |