



4čelistové sklíčidlo litina válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 125 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312000 125
GTIN	4019208032030
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Litina

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 32 mm

Výška bez čelistí H₁: 56 mm

Výška s čelistmi H₂: 78,5 mm

Středicí Ø B: 95 mm
Středicí hloubka C: 4 mm
4hran pro klíč K: 9 mm

Technický popis

Výška bez čelistí H ₁	56 mm
Hmotnost	4,5 kg
Výška s čelistmi H ₂	78,5 mm
Max. počet otáček	4000 min ⁻¹
Vnější Ø A	125 mm
Průchod E	32 mm
4hran pro klíč K	9 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Středicí Ø B	95 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314700 125