



4-čelistová sklíčidla ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 125/4 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm

Průchod E: 32 mm

Výška bez čelistí H₁: 69 mm

Výška s čelistmi H₂: 93 mm
Počet rozpěrných šroubů: 3
Velikost rozpěrných šroubů: M10
Středicí kužel Ø B: 63,525 mm

Technický popis

Velikost kuželu	4
Vnější Ø A	125 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Výška s čelistmi H ₂	93 mm
4hran pro klíč K	9 mm
Počet rozpěrných šroubů	3
Hmotnost	5,5 kg
Průchod E	32 mm
Max. počet otáček	5500 min ⁻¹
Středicí kužel Ø B	63,525 mm
Výška bez čelistí H ₁	69 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314700 125