



## Úhlová bruska, Typ: AGS15-125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Třída artiklu	03M

### Popis

#### Provedení:

Úhlové brusky **Milwaukee** s jemným rozběhem, **blokováním opakovaného rozběhu** a ochranou proti přetížení. Speciální bruska 1500 W se sníženým počtem otáček **pro vějířové brusné kotouče** s elektronikou konstantní otáčky. Včetně upínací sady.

#### Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, síťový kabel 4 m.

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Označení výrobce	AGS15-125CProTector
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	33 mm
Hmotnost	2,4 kg
Maximální vibrace dle EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Příkon	1500 W
Jemný rozběh	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	7600 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

---

**Příslušenství**

Upínací matice M14 Typ NUT

073930 NUT

Upínací matice M14 Typ FIXTEC

073930 FIXTEC