

MIRKA**Excentrická bruska DEROS, Typ: 650CV****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

První excentrová bruska s **bezkartáčovým elektromotorem bez síťového napáječe.**

- **Minimální spotřeba energie. Zvláště kompaktní, tichá, lehká a výkonná.**
- **Bez vibrací, rozhraní Bluetooth.**
- **Externí odsávání možné.**

Použití:

Úběrové operace (hrubý, jemný brus a mezibrus) u dřeva, kovu, laku. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch při mokřém, i suchém broušení.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.

Vhodný opěrný talíř artikl č. 567990 vel. 147.

Vhodná hadice s elektrickým kabelem pro externí odsávání č. 077327 vel. 5,5.

Technický popis

Hmotnost	1 kg
Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²
Počet kmitů	4000 - 10000 min ⁻¹
Oscilační zdvih	5,0 mm

Označení výrobce	650CV
Ø brusného talíře	150 mm
Příkon	350 W
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Zdroj energie	Síťový provoz
Řada	DEROS
Druh produktu	Excentrická bruska

Příslušenství

Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 80	567800 80
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60	567775 60
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320	567775 320
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600	567775 600
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 240	567775 240
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 240	567800 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800	567775 800
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 400	567800 400
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 320	567800 320
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80	567775 80
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 180	567775 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120	567775 120
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 120	567800 120

Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 180	567800 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 40	567775 40
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400	567775 400