



Úhlová bruska, Typ: AGVM26-230



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm:

- **Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Otočná rukojeť s tlumením vibrací.**
- **Aretace vřetena.**

Motor **2600 W**. S B-Guard Anti-Kickback-**bezpečnostní spojkou**, upínací maticí **FIXTEC** a autobalancerem.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti. Včetně rychloupínací matice FIXTEC.

Technický popis

Maximální hloubka řezu	68 mm
Jemný rozběh	ano
Maximální vibrace dle EN	2,5 m/s ²
Hmotnost	5,8 kg
Příkon	2600 W
Maximální Ø kotouče	230 mm
Označení výrobce	AGVM26-230GEXProTector

Zvláštní znaky	FIXTEC
Zvláštní znaky	Autobalancer
Zvláštní znaky	Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Zvláštní znaky	Otočná rukojeť
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT