

**HAINBUCH****Upínací hlava s příčnými drážkami, SK 42, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 9,5 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Třída artiklu	33H

## Popis

### Provedení:

S příčnými žlábkami pro surový materiál, malý Ø.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Upozornění:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

## Technický popis

Upínací Ø	9,5 mm
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	příčné drážky
Profil	kulatý

Rozsah upínání	8 - 10,5 mm
Délka L	47 mm
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinaci hlava