

HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 42, Upínací Ø
(odstupňování po 0,5 mm): 34,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329914 34,5
GTIN	2050001073976
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	34,5 mm
Rozsah upínání	11 - 42 mm
Profil	kulatý
Tvrдост	60 HR

Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Délka L	47 mm
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinací hlava