



Dvojitá bruska DS s odsáváním, 400 V, Typ: DS12/250A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Dvojité brusky s odsáváním zabudovaným ve stojanu.

Brusný prach je účinným způsobem odlučován vodním filtrem a vloženými plastovými předčišťovacími a dočišťovacími filtry. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Příkon: 730 W

Maximální počet otáček: 1450 min⁻¹

Ø brusného kotouče D: 250 mm

Šířka brusného kotouče T: 32 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 51 mm

Dopravní výkon odsávání: 6 m³/min

Technický popis

Příkon	730 W
Dopravní výkon odsávání	6 m ³ /min

Hmotnost	115 kg
Maximální počet otáček	1450 min ⁻¹
Označení výrobce	DS12/250A
Šířka brusného kotouče T	32 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	250 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60