



## Úhlová bruska, Typ: AGV24-230



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Třída artiklu	03M

### Popis

#### Provedení:

#### Výkonná úhlová bruska 230 mm:

- **Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Otočná rukojeť s tlumením vibrací.**
- **Aretace vřetena.**

Pouzdro redukuje vznikající vibrace až o 70 %.

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti.

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	230 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	68 mm
Označení výrobce	AGV24-230GProTector
Maximální vibrace dle EN	2,7 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	5,5 kg
Zvláštní znaky	Autobalancer
Příkon	2400 W

Jemný rozběh	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

---

### Příslušenství

Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT