



Úhlová bruska Classic, Typ: 72210800



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Motor FEIN High-Power s vysokou hnací silou pro vysoký úběrový výkon.**
- **Pojistka proti samovolnému spuštění po přerušení přívodu proudu.**
- **Zadní rukojeť otočná ve 4 polohách.**
- **Úhlová bruska s vřetenem se závitem M14 (např. pro použití hrncových kartáčů).**
- **Bez QuickIN a bez brzdného systému EBS.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, upínací sady.

Označení výrobce: WSG 20-230

Příkon: 2000 W

Maximální počet otáček: 6 600 min⁻¹

Maximální \varnothing kotouče: 230 mm

Maximální hloubka řezu: 66 mm

Hmotnost: 4,5 kg

Technický popis

Označení výrobce	WSG 20-230
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²

Maximální Ø kotouče	230 mm
Maximální hloubka řezu	66 mm
Hmotnost	4,5 kg
Příkon	2000 W
Maximální počet otáček	6 600 min ⁻¹
Zvláštní znaky	M14
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska