



Úhlová bruska, Typ: AGV15-125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Úhlové brusky **Milwaukee** s jemným rozběhem, **blokováním opakovaného rozběhu** a ochranou proti přetížení. Kompaktní úhlová bruska 1550 W / 125 mm s **elektronikou pro konstantní otáčky, antivibrační rukojeť**, Kickback Stop pro nejvyšší ochranu uživatele, výměna kotouče bez náradí **FIXTEC**.

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, síťový kabel 4 m.

Technický popis

Maximální hloubka řezu	33 mm
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální vibrace dle EN	4,7 m/s ²
Jemný rozběh	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	AGV15-125XCProTector
Příkon	1550 W
Hmotnost	2,6 kg
Zdroj energie	Síťový provoz

Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Ochranný kryt pro AGV15-125 Typ GUARD-125	077142 GUARD-125