



Pásová bruska na trubky, Typ: 72211351



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Pásová bruska na trubky s vysokou řeznou rychlostí a **mimořádně vysokým úběrovým výkonem**. Ideální pro **zpracování trubek a ohybů trubek** – čištění, odstraňování nabíhací barvy, broušení svarů nebo přípravu na leštění a leštění na zrcadlový povrch. Rozsah otáček pro brusné, rounové nebo lešticí pásy je variabilně nastavitelný. **vylepšené vedení pásu**. Pro ocelovou trubku Ø 8 – 80 mm.

Rozsah dodávky:

Brusné pásy 2×10 kusů 20×815 mm P120/P180, 2× 10 kusů 40×815 mm P120/P180, rounové brusné pásy 5 kusů 20×820 mm velmi jemné, plastový kufr na nářadí.

Upozornění:

Brusné pásy najdete od č. 558011.

Obal: Převážní kufřík

Označení výrobce: RS 17-70 E

Příkon: 1200 W

Šířka pásma: 20 / 40 mm

Délka pásma: 815 mm

Obrobitelný Ø trubky: 8 - 80 mm

Hmotnost: 4,2 kg

Technický popis

Označení výrobce	RS 17-70 E
------------------	------------

Příkon	1200 W
Typ	72211351
Šířka pásma	20 / 40 mm
Obrobitelný Ø trubky	8 - 80 mm
Maximální vibrace dle EN	4 m/s ²
Délka pásma	815 mm
Hmotnost	4,2 kg
maximální rychlost pásu	22 mm/s
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Pásová bruska na trubky

Příslušenství

Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 120	558010 120
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 180	558010 180
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 40	558010 40
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 60	558010 60
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 80	558010 80
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 120	558011 120
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 180	558011 180
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 40	558011 40
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 60	558011 60
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 80	558011 80
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 120	558012 120
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 180	558012 180
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 40	558012 40
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 60	558012 60
Brusný pás normální korund (A) KK711T Zrnitost 80	558012 80

