

Sada kleštinových trnů ER, HSK-A 63, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	305450 32
GTIN	4045197307934
Třída artiklu	37D

Popis

Výhoda:

Delší životnost díky systémové obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimální bezpečnost procesu díky vysoké upínací síle.**
- **Lepší jakost povrchu (kvalita, užší výrobní tolerance).**
- **Nižší výrobní náklady.**

Rozsah dodávky:

Trn ER (**s maticí**) č. 305390, včetně plastového kufříku. Upínací klíč ER č. 309680 vel. 32, upínací kleštiny ER č. 308981 **ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm.

Technický popis

Pro kleštiny ER	32
Upnutí	HSK-A 63
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309000 18
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309432 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309000 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309000 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309000 13
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309432 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309000 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309000 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309000 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309000 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309000 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309000 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309000 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309000 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309000 15
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309432 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309000 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309000 5
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309280
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309000 12
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309432 8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309432 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309000 14

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309000 4
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309432 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309432 7
Kleštinový upínací trn ER Pro velikost upínací kleštiny ER 32	305390 32