

Sada kleštinových trnů ER, HSK-A 63, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	305450 16
GTIN	4045197307941
Třída artiklu	37D

Popis

Výhoda:

Delší životnost díky systémové obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimální bezpečnost procesu díky vysoké upínací síle.**
- **Lepší jakost povrchu (kvalita, užší výrobní tolerance).**
- **Nižší výrobní náklady.**

Rozsah dodávky:

Trn ER (**s maticí**) č. 305390, včetně plastového kufříku. Upínací klíč ER č. 613300 vel. 25, upínací kleštiny ER č. 308901 **ER 16** (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.

Technický popis

Pro kleštiny ER	16
Upnutí	HSK-A 63
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308920 1
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 25 mm	613300 25
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308920 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308920 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308920 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308920 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308920 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309425 6
Sada upínacích kleštin ER 10dílná 1–10 mm	309160
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308920 2
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308920 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308920 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308920 3
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Kleštinový upínací trn ER Pro velikost upínací kleštiny ER 16	305390 16