

HOLEX**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d:
4,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309403 4,5
GTIN	4045197666017
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER
kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

**Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P
a HiRun.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	4,5 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Vnější Ø D	16,7 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština