

HOLEX**Silové upínací pouzdro, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305525 20
GTIN	4045197547002
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Ochrana pomocí antikorozního povlaku.
- Prachotěsné a vodotěsné.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Upínací síla až do 500 Nm.**

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

Technický popis

Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací síla do	500 Nm

Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Hákový klíč nosem Pro matice s vnějším Ø 52/55 mm	628400 52/55
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309566 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309566 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309566 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309566 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309566 12