

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Sada závitových vložek 10-, popř. 20dílná, 1,5xD, Druh / velikost závitu: M6**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 082812 M6 |
| GTIN | 4250361203107 |
| Třída artiklu | 04D |

Popis**Provedení:**

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitě volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

Sada 20-dílná.

Upozornění:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Technický popis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Obsah sady | 20 |
| Druh závitu | M6 |
| Atribut názvu produktu | 1,5×D |
| Maximální hloubka závitu | 1,5×D |
| Druh produktu | Závitová vložka |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Vestavné vřeteno Druh / velikost závitu M6 | 082808 M6 |
|--|-----------|