



Silové upínací pouzdro, HSK-A 63, Ø D1: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	305525 32
GTIN	4045197547019
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Ochrana pomocí antikorozního povlaku.
- Prachotěsné a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.
- S otvorem na čip RFID / Balluff.
- Upínací síla až 900 Nm.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	32 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Délka vyložení rozměr A	135 mm
Vnější Ø upínacích klestín D	66 mm
Upínací síla do	900 Nm

Technický list

Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/305525-32>