



Úhlová bruska Deadman, Typ: AGVM26-230



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm:

- **Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Přídavná otočná rukojeť s tlumením vibrací.**
- **Aretace vřetena.**

Provedení se samočinným vypínáním, které vypne bezprostředně po uvolnění. Motor **2600 W**. S **bezpečnostní spojkou** B-Guard Anti-Kickback a upínací maticí **FIXTEC**.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti. Včetně rychloupínací matice FIXTEC.

Technický popis

Označení výrobce	AGVM26-230GEXProTector
Maximální Ø kotouče	230 mm
Maximální hloubka řezu	68 mm
Maximální vibrace dle EN	2,5 m/s ²
Příkon	2600 W
Jemný rozběh	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano

Samočinné vypínání	ano
Hmotnost	5,8 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Zvláštní znaky	Autobalancer
Zvláštní znaky	FIXTEC
Zvláštní znaky	Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Zvláštní znaky	Otočná rukojeť
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC