



## Úhlová bruska Classic, Typ: 72211100



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Motor FEIN High-Power s vysokou hnací silou pro vysoký úběrový výkon.**
- **Pojistka proti samovolnému spuštění po přerušení přívodu proudu.**
- **Zadní rukojeť otočná ve 4 polohách.**
- **Elektrický brzdný systém EBS odolný proti opotřebení, zastaví stroj za méně než 3 sekundy.**
- **FEIN rychloupínací systém QuickIN pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou výměnu kotoučů bez použití náradí.**

#### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, upínací sady.

Označení výrobce: WSB 25-230X

Příkon: 2500 W

Maximální počet otáček: 6 600 min<sup>-1</sup>

Maximální  $\varnothing$  kotouče: 230 mm

Maximální hloubka řezu: 66 mm

Hmotnost: 5,4 kg

### Technický popis

Hmotnost	5,4 kg
----------	--------

Příkon	2500 W
Maximální hloubka řezu	66 mm
Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
Zvláštní znaky	QuickIN
Maximální počet otáček	6 600 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	WSB 25-230X
Maximální Ø kotouče	230 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska