



## Úhlová bruska, Typ: AGV17-125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Třída artiklu	03M

### Popis

#### Provedení:

Úhlové brusky **Milwaukee** s jemným rozběhem, **blokováním opakovaného rozběhu** a ochranou proti přetížení. Úhlová bruska 1750 W / 125 mm s **elektronickou regulací otáček**, funkcí Anti-Kickback a měkkým startem. **Antivibrační rukojeť**, výměna kotouče bez použití náradí. Včetně **upínací matice** FIXTEC.

#### Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, síťový kabel 4 m.

### Technický popis

Jemný rozběh	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální vibrace dle EN	9,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální hloubka řezu	33 mm
Příkon	1750 W
Hmotnost	2,8 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	AGV17-125XProTector
Zdroj energie	Síťový provoz

Maximální počet otáček	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

---

### Příslušenství

Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC