



## Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 6350, Typ: 160



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	313110 160
GTIN	4019208227740
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

#### Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

#### Použití:

Pro hlavy vřetene se závitem DIN 800. Sklíčidlo se upevní zepředu na přírubu a ta pak na vřeteno. Neobrobené příruby musí být napřed nasazeny na stroj a pak na sklíčidlo soustruhu.

#### Materiál:

**Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

**Upozornění:**

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhlm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 5 - 161 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 67 - 174 mm

Upínací zdvih na čelist S: 6,2 mm

Vnější Ø A: 164 mm

Průchod E: 42 mm

Výška sklíčidla D: 63 mm

**Technický popis**

Průchod E	42 mm
Max. počet otáček	5400 min <sup>-1</sup>
Výška sklíčidla D	63 mm
Typ	160
Hmotnost	9,3 kg
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	67 - 174 mm
Vnější Ø A	164 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 161 mm
Středicí Ø B	145 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,2 mm
Klíč vnitřní 4-hran K	10 mm
Norma	DIN 6350
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhlm

**Příslušenství**

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313205 160
	313200 160

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160

313207 160

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160

313210 160