



Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 6350, Typ: 200



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	313110 200
GTIN	4019208227757
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro hlavy vřetene se závitem DIN 800. Sklíčidlo se upevní zepředu na přírubu a ta pak na vřeteno. Neobrobené příruby musí být napřed nasazeny na stroj a pak na sklíčidlo soustruhu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 7 - 207 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 71 - 214 mm

Upínací zdvih na čelist S: 6,8 mm

Vnější Ø A: 206 mm

Průchod E: 52 mm

Výška sklíčidla D: 81 mm

Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	71 - 214 mm
Průchod E	52 mm
Typ	200
Výška sklíčidla D	81 mm
Hmotnost	18,6 kg
Vnější Ø A	206 mm
Max. počet otáček	4600 min ⁻¹
Středicí Ø B	185 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,8 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	7 - 207 mm
Klíč vnitřní 4-hran K	12 mm
Norma	DIN 6350
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ
sklíčidla 200

313200 200

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ
sklíčidla 200

313207 200