



Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuzelem: 250/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 8 - 253 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 99 - 261 mm

Upínací zdvih na čelist S: 8 mm

Vnější Ø A: 256 mm

Průchod E: 62 mm

Ø středícího kužele B: 139,719 mm

Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	99 - 261 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 253 mm
Ø středícího kužele B	139,719 mm
Typ	250
Upínací zdvih na čelist S	8 mm
Maximální počet otáček	4200 min ⁻¹
Počet rozpěrných šroubů	4
Hmotnost	33 kg
Průchod E	62 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Upínání krátký kužel	8
Vnější Ø A	256 mm
Klíč vnitřní 4hran K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313210 250
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313205 250
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313250 250
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313200 250