



Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 11,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	329924 11,5
GTIN	2050001074652
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	11,5 mm
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Profil	kulatý

Délka L	46 mm
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinaci hlava