



## Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuzelem: 315/8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313130 315/8
GTIN	4019208227863
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

#### Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

#### Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

#### Materiál:

**Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

**Upozornění:**

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 12 - 323 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 102 - 319 mm

Upínací zdvih na čelist S: 10,2 mm

Vnější Ø A: 322 mm

Průchod E: 87 mm

Ø středícího kužele B: 139,719 mm

**Technický popis**

Maximální počet otáček	3300 min <sup>-1</sup>
Průchod E	87 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	12 - 323 mm
Ø středícího kužele B	139,719 mm
Typ	315
Hmotnost	60 kg
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	102 - 319 mm
Vnější Ø A	322 mm
Upínací zdvih na čelist S	10,2 mm
Upínání krátký kužel	8
Klíč vnitřní 4hran K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

**Příslušenství**

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313205 315
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313207 315
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313210 315
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313250 315
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313200 315