



Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313120 160
GTIN	4019208227771
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

Průchod E	42 mm
Vnější Ø A	164 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	67 - 174 mm
Výška sklíčidla D	63 mm
Hmotnost	9,3 kg
Maximální počet otáček	5400 min ⁻¹
Středicí Ø B	145 mm
Typ	160
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 161 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,2 mm
Klíč vnitřní 4hran K	10 mm
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313207 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313205 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313210 160

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ
sklíčidla 160

313200 160