



Skříčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 200/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313140 200/5
GTIN	4019208227887
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické skříčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 7 - 207 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 71 - 214 mm

Upínací zdvih na čelist S: 6,8 mm

Vnější Ø A: 206 mm

Průchod E: 52 mm

Ø středícího kužele B: 82,563 mm

Technický popis

Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Ø středícího kužele B	82,563 mm
Vnější Ø A	206 mm
Průchod E	52 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,8 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	7 - 207 mm
Hmotnost	16,5 kg
Počet rozpěrných šroubů	4
Upínání krátký kužel	5
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Typ	200
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	71 - 214 mm
Klíč vnitřní 4hran K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313200 200
Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200