



Úhlová bruska Deadman, Typ: 72210529



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Motor FEIN High-Power s vysokou hnací silou pro vysoký úběrový výkon.**
- **Pojistka proti samovolnému spuštění po přerušení přívodu proudu.**
- **Zadní rukojeť otočná ve 4 polohách.**

Provedení se **samočinným vypínačem**, tzn. že obsluha je možná pouze oběma rukama. Bez vypínače s aretací.

- **Elektrický brzdný systém EBS odolný proti opotřebení, zastaví stroj za méně než 3 sekundy.**
- **FEIN rychloupínací systém QuickIN pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou výměnu kotoučů bez použití nářadí.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, upínací sady.

Označení výrobce: WSB20-180

Příkon: 2000 W

Maximální počet otáček: 8 500 min⁻¹

Maximální \varnothing kotouče: 180 mm

Maximální hloubka řezu: 48 mm

Hmotnost: 4,8 kg

Technický popis

Maximální Ø kotouče	180 mm
Označení výrobce	WSB20-180
Maximální počet otáček	8 500 min ⁻¹
Zvláštní znaky	QuickIN
Maximální hloubka řezu	48 mm
Příkon	2000 W
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Hmotnost	4,8 kg
Samočinné vypínání	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska