

HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými drážkami, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 8,5 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329922 8,5
GTIN	2050001074638
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými žlábkami pro surový materiál, malý Ø.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	8,5 mm
Upínací plocha	příčné drážky
Profil	kulatý
Rozsah upínání	8 - 10,5 mm

Tvrđost	60 HR
Délka L	46 mm
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinaci hlava