



Skříčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 315



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 313120 315 |
| GTIN | 4019208228013 |
| Třída artiklu | 33R |

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vřetená stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému skříčidlu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

| | |
|---|---|
| Maximální počet otáček | 3300 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 12 - 323 mm |
| Hmotnost | 64 kg |
| Průchod E | 87 mm |
| Výška sklíčidla D | 111 mm |
| Středicí Ø B | 300 mm |
| Typ | 315 |
| Upínací zdvih na čelist S | 10,2 mm |
| Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 102 - 319 mm |
| Vnější Ø A | 322 mm |
| Klíč vnitřní 4hran K | 17 mm |
| Norma | DIN 702-4 |
| Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm |
| Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315 | 313200 315 |
| Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315 | 313207 315 |
| Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315 | 313210 315 |
| Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315 | 313250 315 |

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ
sklíčidla 315

313205 315