



## Sada nedělených stupňových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313350 315
GTIN	4019208023632
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

#### Vhodné pro :

Sklíčidlo Schunk s klínovou tyčí č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo Röhmi s klínovou tyčí Duro č. 313120; 313130; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

#### Upozornění:

- **Dodatečně zakoupené nastavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**
- **Pro přizpůsobení sklíčidlu dbejte na ozubení.**

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk

Délka L: 129 mm

Šířka B: 32 mm

Výška H: 81 mm

Provedení: 2-stupňové

### Technický popis

Výška H	81 mm
---------	-------

Pro typ sklíčidla	315 mm
Provedení	2-stupňové
Šířka B	32 mm
Délka L	129 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače