



## Měkké nastavbové čelisti 3-dílná sada, Pro typ sklíčidla: 315



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313300 315
GTIN	4045197152206
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Provedení:

**Broušená** dosedací plocha, **černěné**.

Nestupňovité, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

#### Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

#### Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

#### Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhmm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

#### Upozornění:

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku**.

### Technický popis

Šířka B	34,3 mm
---------	---------

Vzdálenost otvoru b	54 mm
Délka L	145 mm
Výška H	50 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Šířka drážky D	12 mm
Šířka pera A	26 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače