

**Garant****Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 100 A = 100, Ø trnu d1: 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	306270 16
GTIN	4045197290021
Třída artiklu	31A

## Popis

**Provedení:**

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

**Použití:**

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy č. 309860.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

## Technický popis

Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	17 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	27 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	16 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Vnější Ø D	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm	309870 16