



Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuzelem: 200/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313130 200/6
GTIN	4019208227832
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- **Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.**
- **S čelistovou pojistkou, středící upínání.**
- **Velká průchodnost.**
- **Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.**
- **Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.**
- **Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.**
- **Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.**
- **Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.**
- **Maznice pro mazání všech kluzných ploch.**

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 7 - 207 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 71 - 214 mm

Upínací zdvih na čelist S: 6,8 mm

Vnější Ø A: 206 mm

Průchod E: 52 mm

Ø středícího kužele B: 106,375 mm

Technický popis

Typ	200
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	71 - 214 mm
Upínání krátký kužel	6
Průchod E	52 mm
Hmotnost	16,5 kg
Upínací zdvih na čelist S	6,8 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Ø středícího kužele B	106,375 mm
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	7 - 207 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Vnější Ø A	206 mm
Klíč vnitřní 4hran K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313200 200
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200