



Měkké nastavbové čelisti 3-dílná sada, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313310 315
GTIN	4019208193359
Třída artiklu	32R

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněné**.

Nestupňovité, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro :

Sklíčidlo Schunk s klínovou tyčí č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo Röhms s klínovou tyčí Duro č. 313120; 313130; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

• **Vel. 400 je vhodná i pro velikost sklíčidla 500.**

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku**.

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk

Délka L: 145 mm

Výška H: 50 mm

Šířka drážky D: 12 mm

Vzdálenost otvoru b: 54 mm

Šířka pera A: 26 mm

Technický popis

Šířka drážky D	12 mm
Výška H	50 mm
Šířka pera A	26 mm
Délka L	145 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Vzdálenost otvoru b	54 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače