

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-F 63 A = 100, Ø trnu d₁: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306563 16
GTIN	4045197587855
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákržku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Ø trnu d ₁	16 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Vnější Ø D	38 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	HSK-F 63 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16