

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 63 krátký, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306510 32
GTIN	4045197290151
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø trnu d ₁	32 mm

Technický list

Vnější Ø D	78 mm
Ø upnutí D ₁	32 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/306510-32>