

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Sada závitových vložek 10-, popř. 20dílná, 1xD, Druh / velikost závitu: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082810 M14
GTIN	4250361200762
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitě volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

Sada 10-dílná.

Upozornění:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na vyžádání.

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

Technický popis

Druh závitu	M14
Obsah sady	10
Atribut názvu produktu	1×D
Maximální hloubka závitu	1×D
Druh produktu	Závitová vložka

Příslušenství

Vestavné vřeteno Druh / velikost závitu M14	082808 M14
---	------------