

**Garant****Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-F 63 A = 100, Ø trnu d<sub>1</sub>: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306563 27
GTIN	4045197587879
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

**Použití:**

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	21 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Vnější Ø D	58 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	HSK-F 63 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27