

FAHRION®
FAHREYOND REISSCHM**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 16, Jmenovitý upínací Ø d: 4,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309425 4,5
GTIN	2050001703941
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	4,5 mm
Upnutí	ET 16
Norma	Výrobní norma
Typ	4033 E
Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	27 mm
Axiální výtah	7 mm

Druh produktu

Upínací kleština