



Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS07/200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Technický popis

Příkon	500 W
Hmotnost	30 kg
Maximální počet otáček	2900 min ⁻¹
Označení výrobce	DS07/200
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	200 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596400 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Úložný stůl na nástroje levý Typ AT1	077519 AT1
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS07	077513 DS07
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ DS1	077509 DS1