

AEG

Excentrická bruska, Typ: EX150ES



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

- **Výkonná excentrická bruska s motorem 440 W.**
- **Elektronická předvolba otáček. Výměna brusného papíru díky upínacímu systému se suchým zipem.**
- **2násobná předvolba oscilačního obvodu 3,2 mm / 6,4 mm.**
- **Integrované odsávání prachu pomocí univerzálního brusného talíře s 6 otvory. Připojení pro externí odsávací systém.**

Rozsah dodávky:

S brusným talířem pro excentrickou brusku Ø 150 mm, přídavná rukojeť, brusný list, sáček na prach, adaptér odsávání.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.

Technický popis

Ø brusného talíře	150 mm
Oscilační zdvih	3,2 / 6,4 mm
Maximální vibrace dle EN	8,5 m/s ²
Označení výrobce	EX150ES

Hmotnost	2,8 kg
Příkon	440 W
Počet kmitů	4000 - 10000 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Excentrická bruska

Příslušenství

Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 240	567800 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600	567775 600
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 80	567800 80
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400	567775 400
Náhradní brusný talíř pro EX150E / EX150ES Vhodné pro EX150	077329 EX150
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320	567775 320
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 320	567800 320
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 40	567775 40
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800	567775 800
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80	567775 80
Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 400	567800 400
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120	567775 120
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60	567775 60
	567775 180

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-
násobné + 1 Zrnitost 180

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-
násobné + 1 Zrnitost 240

567775 240

Brusný kotouč se suchým zipemABRANET® Zrnitost 180

567800 180

Brusný kotouč se suchým zipemABRANET® Zrnitost 120

567800 120