

FAHRION®
PRAZISION
ER kleštiny k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 40, Jmenovitý upínací Ø d: 6 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	309434 6
GTIN	2050001704153
Třída artiklu	34F

Popis
Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro :

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Norma: Výrobní norma

Typ: 4717 E

Vnější Ø D: 41 mm

Celková délka L: 54 mm

Axiální výtah: 13 mm

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ET 40
Norma	Výrobní norma
Typ	4717 E

Vnější Ø D	41 mm
Celková délka L	54 mm
Axiální výtah	13 mm