

**Upínací hlava měkká, SK 52, Ø startovacího otvoru: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329926 8 |
| GTIN | 2050001922625 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis**Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ø startovacího otvoru | 8 mm |
| Tvrdost | 60 HR |
| Délka L | 46 mm |
| Upnutí | SK 52 |
| Druh produktu | Upinaci hlava |

