

**Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313450 315
GTIN	4019208193472
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **černěné**.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Šířka drážky D	21 mm
Pro závit DIN 912	M16
Vzdálenost otvoru b	28 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Délka L	140 mm

Šířka B	50 mm
Výška H	50 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo